


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.822

EMC kablo giriş plakası

Durum: 10.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8618.822 - EMC kablo giriş plakası VX için

Kılıflı kablolarda maksimum çap 20 mm'dir. Kombine EMC temas ve kablo sabitleme, kablo kılıfı ile taban plakası arasında düşük dirençli bir temas sağlar. 400, 500, 600 ve 800 mm derinliğindeki tüm panolar için seri halindeki taban cıvatalarıyla birlikte.

Özellikleri

Model numarası	VX 8618.822
Ürün açıklaması	Kılıflı kablolarda maksimum çap 20 mm'dir. Kombine EMC temas ve kablo sabitleme, kablo kılıfı ile taban plakası arasında düşük dirençli bir temas sağlar. 400, 500, 600 ve 800 mm derinliğindeki tüm panolar için seri halindeki taban cıvatalarıyla birlikte.
Malzeme	Çelik sac
Yüzey	Çinko kaplama
Teslimat kapsamı	1 kablo giriş plakası, T başlı vida 1 kaydırılabilir kablo giriş plakası 2 EMC contaları
Ürün numarasına dair not	Sadece bir pano yarısı için
Şunlar için uygun	Pano tipi: VX Genişlik: = 1.000 mm
Bilgi	Standarda uygun IP koruma sınıfı olanaksız
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	1,5 kg
Brüt ağırlık	1,78 kg
Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Ürün açıklaması	VX EMC gland plate, width 1000 mm