

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.410 Kablo tutucu ray

Durum: 22.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.410 - Kablo tutucu ray VX, TS, VX SE, PC, baza sistemi VX için dirsek profil

Kablo girişindeki kablo gerginliğinin azaltılması için. Yatay pano profilinde veya bazada 25 mm aralıklarla derinliği ayarlanabilen montaj.

Özellikleri

Model numarası	VX 8619.410
Ürün açıklaması	Kablo girişindeki kablo gerginlik azaltılması için. Yatay pano profilinde veya bazada 25 mm ölçü mesafesinde derinliği ayarlanabilen montaj.
Malzeme	Çelik
Yüzey	Çinko kaplama
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
VX montaj seçenekleri	In enclosure width 600 mm, in the base
VX SE montaj seçenekleri	In enclosure width 600 mm, in the base
AX montaj seçenekleri	In enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
AX paslanmaz çelik için montaj seçenekleri	İç mekan montajı için ray ile birlikte 600 mm genişliğindeki panoda zemin montaj rayı ile birlikte
PC montaj seçenekleri	In enclosure width 600 mm, in the base
IW montaj seçenekleri	In enclosure width 600 mm, in the base
VX baza montaj seçenekleri	600 mm baza genişliğinde/derinliğinde, tutucu/ara parça ile birlikte
VX baza montaj seçenekleri, paslanmaz çelik	600 mm baza genişliğinde, M8 somunla birlikte
AX baza montaj seçenekleri	Baza genişliği 600 mm
Şunlar için uygun	Baza sistemi AX Baza sistemi VX Baza sistemi VX, paslanmaz çelik
Ölçüler	Uzunluk: 554 mm

Özellikleri

Şunlar için uygun	Pano tipi: VX VX SE PC IW AX CX konsol alt parçası Tek Parça konsol CX Genişlik: = 600 mm
Genişlik için uygun	600 mm
Paketteki adet	2 adet
Net ağırlık	2,8 kg
Brüt ağırlık	3,161 kg
Gümrük tarifesi numarası	83024900
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Ürün açıklaması	VX Kablo tutucu ray L tipi profil, G: 600 mm