

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8640.044

Baza kaplaması, yanlar için, 200 mm

Durum: 13.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8640.044 - Baza kaplaması, yanlar için, 200 mm Baza sistemi VX için, çelik sac

Bir baza ünitesinin yandan bitişi ve ek stabilizasyonu veya sıralı bazaların iç donanımı için. 200 mm yükseklikteki bazalara isteğe bağlı olarak bir 200 mm veya iki 100 mm yükseklikte kapatma plakası monte edilebilir.

Özellikleri

Model numarası	VX 8640.044
Ürün açıklaması	Bir baza ünitesinin yandan sonlandırılması ve ek stabilizasyonu veya bazaların iç konfigürasyonu için. 200 mm yükseklikteki bazalarda isteğe bağlı olarak bir 200 mm veya iki 100 mm yükseklikte kapatma plakası monte edilebilir.
Malzeme	Çelik sac
Renk	RAL 9005
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler	Yükseklik: 200 mm
Şunlar için uygun	Derinlik: = 800 mm
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Tip 12
Ağırlık/ambalaj	4,14 kg
Paketteki adet	2 adet
Net ağırlık	3,94 kg
Brüt ağırlık	4,14 kg
Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Ürün açıklaması	VX Baza kaplaması, yan, Y: 200 mm, D: 800 mm, çelik sac

Onaylar

Onaylar

UL + C-UL - FTTA