


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8660.006**

**Baza kapatma plakalı baza köşe parçaları, ön ve arka**

Durum: 08.07.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 8660.006 - Baza kapatma plakalı baza köşe parçaları, ön ve arka Baza sistemi VX için, çelik sac

Esnek kablo girişi için kapaklı baza köşe parçaları.



## Özellikleri

Model numarası	VX 8660.006
Fayda	Güvenilir – yüksek stabiliteye sahip baza Esnek – VX aksesuarları ile çok sayıda iç mekan donanım seçeneği Kolay – sıralama yerleri arasında hizalı geçiş
Malzeme	Baza köşe parçası: Çelik sac Baza kapatma plakası ön/arka: Çelik sac Köşe ve birleştirme kapağı: Plastik
Renk	RAL 9005
Teslimat kapsamı	4 köşe kapağı Montaj malzemeleri dahil 4 baza köşe parçası, 100 mm yükseklikte 2 baza kapatma plakası ön/arka, 100 mm yükseklikte
Bilgi	Baza kapatma plakaları, bazanın yandan sonlandırılması için bazaların kendi aralarında ek stabilizasyonu veya bazanın iç büyütmesi için
Ölçüler	Yükseklik: 100 mm

## Özellikleri

Şunlar için uygun	Pano tipi: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW CX Genişlik: = 1.100 mm
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Tip 12
Ağırlık/ambalaj	6,6 kg
Paketteki adet	2 adet
Net ağırlık	6,4 kg
Brüt ağırlık	6,6 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	23 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Ürün açıklaması	VX kapatma plakalı baza köşe parçası, ön ve arka, Y: 100 mm, G: 1100 mm için, çelik sac

## Onaylar

Onaylar	UL + C-UL - FTTA
Açıklamalar	PCF-declaration