

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8700.040

# Yan paneller, vidalanabilir, paslanmaz çelik

Durum: 22.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8700.040 - Yan paneller, vidalanabilir, paslanmaz çelik VX için

Yan paneller, vidalanabilir, paslanmaz çelik, VX için.

## Özellikleri

Model numarası	VX 8700.040
Fayda	Klipslenebilir yan panel tutucu sayesinde zamandan tasarruflu montaj İçte duran kontak elemanlı yassı parça askısı ile yüksek EMC koruması ve otomatik eşpotansiyel kuşaklama Askı yardımı ile yükseklik ve derinlikte kolay konumlandırma Tek kişi ile montaj Optimal mesnet için boyasız büyük kontak yüzeyli topraklama pimi
Malzeme	Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Yüzey	Kumlanmış, kum kalınlığı 400
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun	Pano tipi: VX Yükseklik: = 1.800 mm Derinlik: = 500 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 55
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Tip 12
Ana malzeme	Paslanmaz çelik
Paketteki adet	2 adet
Net ağırlık	21 kg
Brüt ağırlık	22,6 kg
Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

# Özellikleri

---

Ürün açıklaması

VX Yan panel, vidalanabilir, YD: 1800x500 mm, paslanmaz çelik,  
1.4301