

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8700.840

**Yan paneller, vidalanabilir,
paslanmaz çelik**

Durum: 22.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8700.840 - Yan paneller, vidalanabilir, paslanmaz çelik TS için

Yan duvarlar, vidalanabilir, paslanmaz çelik, TS için.



Özellikleri

Model numarası	TS 8700.840
Fayda	Topraklama girişli pano panel tutucuları sayesinde, daha yüksek EMC koruması ve otomatik potansiyel dengeleme Askı yardımı ile kolay konumlandırma Temas yüzeyli topraklama pimi
Malzeme	Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Yüzey	Kumlanmış, kum kalınlığı 400
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun	Pano tipi: TS Yükseklik: = 1.800 mm Derinlik: = 400 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 55
Ana malzeme	Paslanmaz çelik

Özellikleri

Paketteki adet	2 adet
Net ağırlık	18 kg
Brüt ağırlık	18,4 kg
Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Ürün açıklaması	TS Yan panel, YD:1800x400mm, 2'li pk, 1.4301