

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8700.840

**Yan paneller, vidalanabilir,
paslanmaz çelik**

Durum: 22.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8700.840 - Yan paneller, vidalanabilir, paslanmaz çelik TS için

Yan duvarlar, vidalanabilir, paslanmaz çelik, TS için.



Özellikleri

| | |
|--------------------------------------|--|
| Model numarası | TS 8700.840 |
| Fayda | Topraklama girişli pano panel tutucuları sayesinde, daha yüksek EMC koruması ve otomatik potansiyel dengeleme Askı yardımı ile kolay konumlandırma Temas yüzeyli topraklama pimi |
| Malzeme | Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm |
| Yüzey | Kumlanmış, kum kalınlığı 400 |
| Teslimat kapsamı | Montaj malzemeleri dahil |
| Şunlar için uygun | Pano tipi: TS Yükseklik: = 1.800 mm Derinlik: = 400 mm |
| IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı | IP 55 |
| Ana malzeme | Paslanmaz çelik |

Özellikleri

| | |
|--------------------------|--|
| Paketteki adet | 2 adet |
| Net ağırlık | 18 kg |
| Brüt ağırlık | 18,4 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002524 |
| ECLASS 8.0 | 27182101 |
| Ürün açıklaması | TS Yan panel, YD:1800x400mm, 2'li pk, 1.4301 |