

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.570 Kablo kanalı

Durum: 22.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.570 - Kablo kanalı dikey TS profili için

Dikey pano profiline, iki adet sıralı pano profilinde sıralama alanında montaj için.



Özellikleri

Model numarası	TS 8800.570
Dizayn	Genişlik 50 mm, yan panel üzerindeki dikey bir pano karkasına monte etmek için.
Fayda	Kablo kanalının sabitleme noktaları TS sistem deliğine uyarlanmıştır. Bu sayede DIN kanallarında gerekli olduğu gibi zahmetli delme işlemi gerekmez Çubukların nominal kırılma noktaları kablo kanalları ile kombinasyonda montaj plakasına göre ayarlanmıştır Montaj plakası seviyesinde başka bir kırılma, kablo kanalına doğrudan giriş sağlar
Malzeme	Sert PVC Zor tutuşur, kendi kendini söndürür
Renk	RAL 7030 benzeri
Teslimat kapsamı	Kapaklı kablo kanalı
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm
Bilgi	Başka kabin ölçüleri için kısaltılabilir.

Özellikleri

Ölçüler	Genişlik: 50 mm Yükseklik: 1.600 mm Derinlik: 80 mm
Şunlar için uygun	Pano tipi: TS VX SE PC IW Yükseklik: ≤ 1.800 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	60 °C
Paketteki adet	8 adet
Net ağırlık	8,968 kg
Brüt ağırlık	9,44 kg
Gümrük tarifesi numarası	39259020
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Ürün açıklaması	TS Kablo kanalı, TS, dikey, GY:500x1600mm, 8'li pk

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK
-------------	---