

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8802.060

## Kablo giriři için profil, ortada

Durum: 02.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8802.060 - Kablo giriři için profil, ortada TS, TP için

Taban saclarına takmak için.



## Özellikleri

Model numarası	TS 8802.060
Ürün açıklaması	Kablo giriřinin kablo giriş plakaları arasında izolasyonu için.
Fayda	Özellikle benzer kesitlere sahip kablolara uyumludur
Teknik özellikler	Elastik sıkıştırma profili: Enine kesit: 30 x 25 mm
Uygulamalar	Kablo giriş plakalarına takmak için
Malzeme	Çekme alüminyum profil Elastik sıkıştırma profili: PU köpük
Teslimat kapsamı	Üstten geçmeli profil, elastik sıkma profili dahil
Bilgi	800 mm'ye kadar panoların taban kapağı için 2 adet yeterlidir 1000 mm 'den geniş pano genişliğinde iki taban kapağı bulunur. Her pano için 4 adet monte edilebilir
Şunlar için uygun	Pano tipi: TS: = 600 mm Pano tipi: TP
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 55, nizamına uygun montaj yapıldığında
Paketteki adet	2 adet
Net ağırlık	0,208 kg
Brüt ağırlık	0,212 kg
Gümrük tarifesi numarası	76042990

# Özellikleri

ETIM 9	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Ürün açıklaması	Kablo girişi için TS profil, ortada, TS, VX SE, TP için, G: 600 mm için