

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8802.120

Kablo giriři için profil, ortada

Durum: 02.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8802.120 - Kablo giriři için profil, ortada TS, TP için

Taban saclarına takmak için.



Özellikleri

Model numarası	TS 8802.120
Ürün açıklaması	Kablo girişinin kablo giriş plakaları arasında izolasyonu için.
Fayda	Özellikle benzer kesitlere sahip kablolara uyumludur
Teknik özellikler	Elastik sıkıştırma profili: Enine kesit: 30 x 25 mm
Uygulamalar	Kablo giriş plakalarına takmak için
Malzeme	Çekme alüminyum profil Elastik sıkıştırma profili: PU köpük
Teslimat kapsamı	Üstten geçmeli profil, elastik sıkma profili dahil
Bilgi	800 mm'ye kadar panoların taban kapağı için 2 adet yeterlidir 1000 mm 'den geniş pano genişliğinde iki taban kapağı bulunur. Her pano için 4 adet monte edilebilir
Şunlar için uygun	Pano tipi: TS: = 1.200 mm Pano tipi: TP
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 55, nizamına uygun montaj yapıldığında
Paketteki adet	4 adet
Net ağırlık	0,4 kg
Brüt ağırlık	0,433 kg
Gümrük tarifesi numarası	76042990

Özellikleri

ETIM 9	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Ürün açıklaması	Kablo girişi için TS profil, ortada, TS, VX SE, TP için, G: 1200 mm için