

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8802.120

Kablo giriři için profil, ortada

Durum: 22.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8802.120 - Kablo giriři için profil, ortada TS, TP için

Taban saclarına takmak için.



Özellikleri

| | |
|--------------------------------------|---|
| Model numarası | TS 8802.120 |
| Ürün açıklaması | Kablo girişinin kablo giriş plakaları arasında izolasyonu için. |
| Fayda | Özellikle benzer kesitlere sahip kablolara uyumludur |
| Teknik özellikler | Elastik sıkıştırma profili: Enine kesit: 30 x 25 mm |
| Uygulamalar | Kablo giriş plakalarına takmak için |
| Malzeme | Çekme alüminyum profil Elastik sıkıştırma profili: PU köpük |
| Teslimat kapsamı | Üstten geçmeli profil, elastik sıkma profili dahil |
| Bilgi | 800 mm'ye kadar panoların taban kapağı için 2 adet yeterlidir 1000 mm 'den geniş pano genişliğinde iki taban kapağı bulunur. Her pano için 4 adet monte edilebilir |
| Şunlar için uygun | Pano tipi: TS: = 1.200 mm Pano tipi: TP |
| IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı | IP 55, nizamına uygun montaj yapıldığında |
| Paketteki adet | 4 adet |
| Net ağırlık | 0,4 kg |
| Brüt ağırlık | 0,433 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 76042990 |

Özellikleri

| | |
|-----------------|--|
| ETIM 9 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |
| Ürün açıklaması | Kablo girişi için TS profil, ortada, TS, VX SE, TP için, G: 1200 mm için |