


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8802.165**

**Kablo giriři için profil, arkada**

Durum: 23.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8802.165 - Kablo giriři için profil, arkada TS, TP için

Doğrudan taban deliğine takmak için.

## Özellikleri

Model numarası	TS 8802.165
Ürün açıklaması	Kablo girişinin taban deliğinde yalıtımı için.
Fayda	Özellikle benzer kesitlere sahip kablolarla uyumludur En arka montaj konumunda montaj plakalarının montajında kablolar daha büyük bükme yarıçapları olmadan direkt yönlendirilebilir
Teknik özellikler	Elastik sıkıştırma profili: Enine kesit: 30 x 25 mm
Uygulamalar	Doğrudan taban deliğine/tabana tavasına veya taban sacına takılır
Malzeme	Çekme alüminyum profil Elastik sıkıştırma profili: PU köpük
Teslimat kapsamı	Üstten geçmeli profil, elastik sıkma profili dahil
Bilgi	800 mm'ye kadar panoların taban kapağı için 2 adet yeterlidir 1000 mm'den geniş pano genişliğinde iki taban kapağı bulunur. Her pano için 4 adet monte edilebilir
Şunlar için uygun	Pano tipi: TS: = 1.600 mm Pano tipi: TP
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 55, nizamına uygun montaj yapıldığında
Paketteki adet	4 adet
Net ağırlık	0,592 kg
Brüt ağırlık	0,6 kg
Gümrük tarifesi numarası	76042990
ETIM 9	EC002624
ECLASS 8.0	27189265
Ürün açıklaması	TS profil, kablo giriři için, arkada, TS, VX SE, TP için, G: 1600 mm için