

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8806.580

TS 8 modüler pano sistemleri

Durum: 25.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8806.580 - TS 8 modüler pano sistemleri IP 66/ NEMA 4

TS 8 modüler sistemleri, koruma sınıfı IP 66, NEMA 4, boyalı çelik sac.

Özellikleri

Model numarası	TS 8806.580
Malzeme	Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm Tavan: Çelik sac, 1,5 mm Kapı: Çelik sac, 2,0 mm Arka panel: Çelik sac, 1,5 mm Taban: Çelik sac, 1,5 mm Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm
Yüzey	Pano karkası, kapı, tavan, taban, arka panel: Daldırma astar boyalı, dıştan toz kaplamalı, dokulu boya Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Pano karkası Kapı Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir Tavan sacı Zemin, kapalı Arka panel Montaj plakası 4 taşıma halkası Kilit: 3 mm double-bit 2 TS montaj rayı 18 x 38 mm Kabin derinliğine takılı 2 destek kirişleri Yan panellerin IP 66 üzerine donatılması için aksesuar kiti
Ölçüler	Genişlik: 800 mm Yükseklik: 2.000 mm Derinlik: 600 mm
Montaj plakası (G x Y)	699 mm x 1.896 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 66

Özellikleri

NEMA koruma sınıfı	NEMA 1 NEMA 4 NEMA 12
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Type 4 Tip 12
IK kodu	IK09
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	123,975 kg
Brüt ağırlık	131,4 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	TS 8 Pano GYD:800x2000x600mm, IP66, EX

Onaylar

Onaylar	Bureau Veritas C-UL DNV UL + C-UL (listed)
Sertifikalar	Yüzey
Açıklamalar	Üreticinin bildirimini Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK