

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8806.580

TS 8 modüler pano sistemleri

Durum: 04.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8806.580 - TS 8 modüler pano sistemleri IP 66/ NEMA 4

TS 8 modüler sistemleri, koruma sınıfı IP 66, NEMA 4, boyalı çelik sac.

Özellikleri

| | |
|--|---|
| Model numarası | TS 8806.580 |
| Malzeme | Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm Tavan: Çelik sac, 1,5 mm Kapı: Çelik sac, 2,0 mm Arka panel: Çelik sac, 1,5 mm Taban: Çelik sac, 1,5 mm Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm |
| Yüzey | Pano karkası, kapı, tavan, taban, arka panel: Daldırma astar boyalı, dıştan toz kaplamalı, dokulu boya Montaj plakası: Çinko kaplamalı |
| Renk | RAL 7035 |
| Teslimat kapsamı | Pano karkası Kapı Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir Tavan sacı Zemin, kapalı Arka panel Montaj plakası 4 taşıma halkası Kilit: 3 mm double-bit 2 TS montaj rayı 18 x 38 mm Kabin derinliğine takılı 2 destek kirişleri Yan panellerin IP 66 üzerine donatılması için aksesuar kiti |
| Ölçüler | Genişlik: 800 mm Yükseklik: 2.000 mm Derinlik: 600 mm |
| Montaj plakası (G x Y) | 699 mm x 1.896 mm |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP | IP 66 |

Özellikleri

| | |
|--------------------------------------|--|
| NEMA koruma sınıfı | NEMA 1 NEMA 4 NEMA 12 |
| UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi | Tip 1 Type 4 Tip 12 |
| IK kodu | IK09 |
| Ana malzeme | Çelik sac |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 123,975 kg |
| Brüt ağırlık | 131,4 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Ürün açıklaması | TS 8 Pano GYD:800x2000x600mm, IP66, EX |

Onaylar

| | |
|--------------|---|
| Onaylar | Bureau Veritas C-UL DNV-GL UL + C-UL (listed) |
| Sertifikalar | Yüzey |
| Açıklamalar | Üreticinin bildirimini Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK |