

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8840.100

## Modüler pano sistemi VX25

Durum: 30.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8840.100 - Modüler pano sistemi VX25 Cam kapılı basic pano

Endüstriyel uygulamalar için cam kapılı VX basic pano: Önde cam kapılı pano çerçevesi, arka kapı, tavan sacı, bölünmüş kablo giriş plakaları. Verimli pano büyütme için mükemmel şekilde uygun.



## Özellikleri

Model numarası	VX 8840.100
Malzeme	Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm Tavan: Çelik sac, 1,5 mm Gözetleme kapısı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm Arka kapı: Çelik sac, 2,0 mm Kablo giriş plakaları: Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey	Pano karkası: Daldırma astar boyalı Kapı, çatı ve arka panel: Daldırma astar boyalı, dıştan toz boyalı, dokulu boya
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Pano karkası Alüminyum ön gözetleme camı (180°) Arka çelik sac kapı (130°) Ön ve arka kilit: 3 mm double-bit Tavan sacı Kablo giriş plakası

## Özellikleri

Ölçüler	Genişlik: 800 mm Yükseklik: 2.000 mm Derinlik: 600 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 55
NEMA koruma sınıfı	NEMA 1 NEMA 12
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Tip 12
IK kodu	IK08
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	82 kg
Brüt ağırlık	84,2 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	207,5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	VX Baying enclosure system, WHD: 800x2000x600 mm, sheet steel, without mounting plate, glazed door at the front

## Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Sertifikalar	Yüzey Koruma türü

# Onaylar

---

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi

Uygunluk bildirimi UK