

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8900.050

Ayrıcı şalter kapağı (ABD versiyonu), TS için

Durum: 12.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8900.050 - Ayırıcı şalter kapağı (ABD versiyonu), TS için

Ayırıcı şalter kapağı (ABD versiyonu, ABD yönetmeliğine uygun, sadece ana şalter için kumanda kolu ile birlikte).



Özellikleri

Model numarası	TS 8900.050
Ürün açıklaması	ABD yönetmeliklerine göre gerçekleştirilmiş pano kombinasyonları ve panoların emniyet kilitleri için ana kapı kilidi dahil olmak üzere, sadece ana şalter için kumanda kolu ile birlikte: Allen Bradley 1494 F-M1/P1/S1 ve 140 U-K-FCX04, Square D 9422 A1, Siemens'in Max-Flex kompakt devre kesicileri SENTRON serisi (ED, FD, LD, JD. Siemens devre kesici 3VL için değil) ABD sipariş numarası: FHOH, General Electric TDA Tip 1 ve 2, Moeller NZM-XSHGVR 12-NA.
Fayda	Kumanda mekaniği, yan kapı kilidi ve itme çubukları ile birlikte UL 508 A uyarınca talepleri yerine getirir. Sadece 100 mm genişlik sayesinde kompakt yapı şekli. Yan panel yerine montaj. Böylece bütün tek kapılı standart TS 8 panoları, bu izolatör paneli ile donatılabilir. Panonun tüm montaj yüzeyi korunur. İsteğe bağlı olarak panonun soluna veya sağına monte edilebilir. Entegre TS montaj plakası ara parçası ile ana panonun montaj yüzeyinin genişliği 100 mm büyütülebilir.

Özellikleri

Malzeme	Çelik sac
Yüzey	Toz boyalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Ana kapı kilidi, kapama plakası ve sabitleme malzemeleri dahil.
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 55
NEMA koruma sınıfı	NEMA 12
Ölçüler	Genişlik: 100 mm Yükseklik: 2.000 mm Derinlik: 500 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	22,2 kg
Brüt ağırlık	24,7 kg
Gümrük tarifesi numarası	73269098
ECLASS 8.0	27180101

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
---------	--------------------