

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8950.050

## TS izolatör paneli (ABD versiyonu)

Durum: 25.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

# TS 8950.050 - TS izolatör paneli (ABD versiyonu)

ABD kuralı uyarınca pano kombinasyonlarının UL ile uyumlu emniyet kilidi. Ayırıcı şalter kapağı



## Özellikleri

|                 |  |
|-----------------|--|
| Model numarası  | TS 8950.050  |
| Ürün açıklaması | ABD yönetmeliklerine göre gerçekleştirilmiş kumanda panosu kombinasyonları ve kumanda panoların emniyet kilitleri için ana kapı kilidi dahil olmak üzere, sadece ana şalter için kumanda kolu ile birlikte.  |
| Fayda           | <p>Kumanda mekaniği, yan kapı kilidi ve itme çubukları ile birlikte UL 508 A uyarınca talepleri yerine getirir.</p> <p>125 mm genişlik ile kompakt dizayn, isteğe bağlı olarak panonun soluna veya sağına monte edilebilir. Böylece bütün tek kapılı standart TS 8 panoları, bu izolatör paneli ile donatılabilir. Panonun tüm montaj yüzeyi korunur.</p> <p>Entegre TS montaj plakası ara parçası ile ana panonun montaj yüzeyinin genişliği 100 mm büyütülebilir.</p> <p>Kapak sadece tubular kapı çerçevesi tek kapılı bir panoya monte edilebilir</p> <p>Farklı yüksekliklerde montaj için ön tarafta çalıştırma kolu için iki girinti</p> |

# Özellikleri

## Uygulamalar

Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 ve 140 U-K-FCX04  
Square D: 9422 A1  
General Electric: TDA Tip 1 ve 2  
Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA, tip 4x için  
Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA Tip 12 için  
Kumanda mekanizması için Bowden telli Siemens kolu (Max-Flex tahriki), kompakt güç şalteri 3VL UL için:  
3VA9978-0CH72, çelik epoksi mantolamalı, ON/OFF baskılı kırmızı/siyah (Max-Flex komple yapı setlerinin 3VA9..8-0CK12 teslimat kapsamına da dahildir)  
3VA9978-0CH82, çelik kromajlı, ON/OFF baskılı kırmızı/siyah  
3VA9978-0CH74, çelik epoksi mantolamalı, ON/OFF baskılı siyah/siyah  
3VL9600-3JP61, çelik epoksi kaplama, baskı ON/OFF siyah/siyah  
Kumanda mekanizması için Bowden telli Siemens kolu (Max-Flex tahriki), kompakt güç şalteri 3VL UL için:  
3VL9600-3JP01, plastik, ON/OFF baskılı kırmızı/yeşil (Max-Flex komple yapı setlerinin 3VL9.00-3JM01 teslimat kapsamına da dahildir)  
3VL9600-3JP21, çelik epoksi kaplamalı, baskı ON/OFF kırmızı/siyah  
3VL9600-3JP41, çelik kromajlı, baskı ON/OFF kırmızı/siyah  
3VL9600-3JP61, çelik epoksi kaplama, baskı ON/OFF siyah/siyah  
Kumanda mekanizması için Bowden telli Siemens kolu (Max-Flex tahriki), SENTRON serisi güç şalterleri (ED, FD, LD, JD, ...) için ABD Model No.: FHOH, epoksi kaplamalı çelik, ON/OFF baskılı kırmızı/siyah

## Malzeme

Çelik sac

## Yüzey

Toz boyalı

## Renk

RAL 7035

## Teslimat kapsamı

Ana kapı kilidi, kapama plakası ve sabitleme malzemeleri dahil.

## IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı

IP 55

## NEMA koruma sınıfı

NEMA 12

## Bilgi

Ayırma şalteri başlığının önündeki kabin tek kapılı olmalıdır

## Ölçüler

Genişlik: 119,5 mm  
Yükseklik: 2.000 mm  
Derinlik: 500 mm

## Özellikleri

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Paketteki adet           | 1 adet                                      |
| Net ağırlık              | 18 kg                                       |
| Brüt ağırlık             | 19 kg                                       |
| Gümrük tarifesi numarası | 94039910                                    |
| ETIM 9                   | EC000712                                    |
| ECLASS 8.0               | 27180101                                    |
| Ürün açıklaması          | TS İzolatör paneli, YD:2000x500mm, RAL 7035 |

## Onaylar

|             |   |
|-------------|---|
| Onaylar     | UL + C-UL (listed)                              |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini<br>Uygunluk bildirimini UK |