

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8950.060

## TS izolatör paneli (ABD versiyonu)

Durum: 13.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

# TS 8950.060 - TS izolatör paneli (ABD versiyonu)

ABD kuralı uyarınca pano kombinasyonlarının UL ile uyumlu emniyet kilidi. Ayırıcı şalter kapağı



## Özellikleri

Model numarası	TS 8950.060
Ürün açıklaması	ABD yönetmeliklerine göre gerçekleştirilmiş kumanda panosu kombinasyonları ve kumanda panoların emniyet kilitleri için ana kapı kilidi dahil olmak üzere, sadece ana şalter için kumanda kolu ile birlikte.
Fayda	<p>Kumanda mekaniği, yan kapı kilidi ve itme çubukları ile birlikte UL 508 A uyarınca talepleri yerine getirir.</p> <p>125 mm genişlik ile kompakt dizayn, isteğe bağlı olarak panonun soluna veya sağına monte edilebilir. Böylece bütün tek kapılı standart TS 8 panoları, bu izolatör paneli ile donatılabilir. Panonun tüm montaj yüzeyi korunur.</p> <p>Entegre TS montaj plakası ara parçası ile ana panonun montaj yüzeyinin genişliği 100 mm büyütülebilir.</p> <p>Kapak sadece tubular kapı çerçevesi tek kapılı bir panoya monte edilebilir</p> <p>Farklı yüksekliklerde montaj için ön tarafta çalıştırma kolu için iki girinti</p>

# Özellikleri

## Uygulamalar

Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 ve 140 U-K-FCX04  
Square D: 9422 A1  
General Electric: TDA Tip 1 ve 2  
Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA, tip 4x için  
Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA Tip 12 için  
Kumanda mekanizması için Bowden telli Siemens kolu (Max-Flex tahriki), kompakt güç şalteri 3VL UL için:  
3VA9978-0CH72, çelik epoksi mantolamalı, ON/OFF baskılı kırmızı/siyah (Max-Flex komple yapı setlerinin 3VA9..8-0CK12 teslimat kapsamına da dahildir)  
3VA9978-0CH82, çelik kromajlı, ON/OFF baskılı kırmızı/siyah  
3VA9978-0CH74, çelik epoksi mantolamalı, ON/OFF baskılı siyah/siyah  
3VL9600-3JP61, çelik epoksi kaplama, baskı ON/OFF siyah/siyah  
Kumanda mekanizması için Bowden telli Siemens kolu (Max-Flex tahriki), kompakt güç şalteri 3VL UL için:  
3VL9600-3JP01, plastik, ON/OFF baskılı kırmızı/yeşil (Max-Flex komple yapı setlerinin 3VL9.00-3JM01 teslimat kapsamına da dahildir)  
3VL9600-3JP21, çelik epoksi kaplamalı, baskı ON/OFF kırmızı/siyah  
3VL9600-3JP41, çelik kromajlı, baskı ON/OFF kırmızı/siyah  
3VL9600-3JP61, çelik epoksi kaplama, baskı ON/OFF siyah/siyah  
Kumanda mekanizması için Bowden telli Siemens kolu (Max-Flex tahriki), SENTRON serisi güç şalterleri (ED, FD, LD, JD, ...) için ABD Model No.: FHOH, epoksi kaplamalı çelik, ON/OFF baskılı kırmızı/siyah

## Malzeme

Çelik sac

## Yüzey

Toz boyalı

## Renk

RAL 7035

## Teslimat kapsamı

Ana kapı kilidi, kapama plakası ve sabitleme malzemeleri dahil.

## IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı

IP 55

## NEMA koruma sınıfı

NEMA 12

## Bilgi

Ayırma şalteri başlığının önündeki kabin tek kapılı olmalıdır

## Ölçüler

Genişlik: 119,5 mm  
Yükseklik: 2.000 mm  
Derinlik: 600 mm

## Özellikleri

Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	13,2 kg
Brüt ağırlık	19,2 kg
Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC000712
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	TS İzolatör paneli, YD:2000x600mm, RAL 7035

## Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK