

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8950.850

TS izolatör paneli (ABD versiyonu)

Durum: 05.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8950.850 - TS izolatör paneli (ABD versiyonu)

ABD kuralı uyarınca pano kombinasyonlarının UL ile uyumlu emniyet kilidi. Ayırıcı şalter kapağı



Özellikleri

Model numarası	TS 8950.850
Ürün açıklaması	ABD yönetmeliklerine göre gerçekleştirilmiş kumanda panosu kombinasyonları ve kumanda panoların emniyet kilitleri için ana kapı kilidi dahil olmak üzere, sadece ana şalter için kumanda kolu ile birlikte.
Fayda	<p>Kumanda mekaniği, yan kapı kilidi ve itme çubukları ile birlikte UL 508 A uyarınca talepleri yerine getirir.</p> <p>125 mm genişlik ile kompakt dizayn, isteğe bağlı olarak panonun soluna veya sağına monte edilebilir. Böylece bütün tek kapılı standart TS 8 panoları, bu izolatör paneli ile donatılabilir. Panonun tüm montaj yüzeyi korunur.</p> <p>Entegre TS montaj plakası ara parçası ile ana panonun montaj yüzeyinin genişliği 100 mm büyütülebilir.</p> <p>Kapak sadece tubular kapı çerçevesi tek kapılı bir panoya monte edilebilir</p> <p>Farklı yüksekliklerde montaj için ön tarafta çalıştırma kolu için iki girinti</p>

Özellikleri

Uygulamalar

Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 ve 140 U-K-FCX04
Square D: 9422 A1
General Electric: TDA Tip 1 ve 2
Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA, tip 4x için
Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA Tip 12 için
Kumanda mekanizması için Bowden telli Siemens kolu (Max-Flex tahriki), kompakt güç şalteri 3VL UL için:
3VA9978-0CH72, çelik epoksi mantolamalı, ON/OFF baskılı kırmızı/siyah (Max-Flex komple yapı setlerinin 3VA9..8-0CK12 teslimat kapsamına da dahildir)
3VA9978-0CH82, çelik kromajlı, ON/OFF baskılı kırmızı/siyah
3VA9978-0CH74, çelik epoksi mantolamalı, ON/OFF baskılı siyah/siyah
3VL9600-3JP61, çelik epoksi kaplama, baskı ON/OFF siyah/siyah
Kumanda mekanizması için Bowden telli Siemens kolu (Max-Flex tahriki), kompakt güç şalteri 3VL UL için:
3VL9600-3JP01, plastik, ON/OFF baskılı kırmızı/yeşil (Max-Flex komple yapı setlerinin 3VL9.00-3JM01 teslimat kapsamına da dahildir)
3VL9600-3JP21, çelik epoksi kaplamalı, baskı ON/OFF kırmızı/siyah
3VL9600-3JP41, çelik kromajlı, baskı ON/OFF kırmızı/siyah
3VL9600-3JP61, çelik epoksi kaplama, baskı ON/OFF siyah/siyah
Kumanda mekanizması için Bowden telli Siemens kolu (Max-Flex tahriki), SENTRON serisi güç şalterleri (ED, FD, LD, JD, ...) için ABD Model No.: FHOH, epoksi kaplamalı çelik, ON/OFF baskılı kırmızı/siyah

Malzeme

Çelik sac

Yüzey

Toz boyalı

Renk

RAL 7035

Teslimat kapsamı

Ana kapı kilidi, kapama plakası ve sabitleme malzemeleri dahil.

IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı

IP 55

NEMA koruma sınıfı

NEMA 12

Bilgi

Ayrırma şalteri başlığının önündeki kabin tek kapılı olmalıdır

Ölçüler

Genişlik: 119,5 mm
Yükseklik: 1.800 mm
Derinlik: 500 mm

Özellikleri

Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	15,5 kg
Brüt ağırlık	17 kg
Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC000712
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	TS İzolatör paneli, YD: 1800x500 mm

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK