

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8951.020

Ayırıcı şalter kapağı

Durum: 21.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8951.020 - Ayırıcı şalter kapağı VX için

UL yönetmeliklerine uygun olarak panoların ve sıralı pano kombinasyonlarının emniyetli kilitlenmesi için ana kapı kilidi dahildir. Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens firmalarının ana şalteri için çalıştırma kolu (kullanım) ile bağlantılı test edilmiştir.

Özellikleri

Model numarası	VX 8951.020
Ürün açıklaması	UL yönetmeliklerine uygun olarak panoların ve sıralı pano kombinasyonlarının emniyetli kilitlenmesi için ana kapı kilidi dahildir. Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens firmalarının ana şalteri için çalıştırma kolu (kullanım) ile bağlantılı test edilmiştir.
Fayda	UL 508 A gerekliliklerini karşılar Çalıştırma mekanizması, yan kapı kilidi ve itme çubukları ile bağlantılı olarak sıralama kombinasyonları yerine getirilir İsteğe bağlı olarak panonun soluna veya sağına monte edilebilir. Böylece bütün tek kapılı sıralı panolar, bu başlıkla ayırıcı şalter panosu olarak büyütülebilir. Panonun tüm montaj yüzeyi korunur. Entegre montaj plakası ara parçası ile ana panonun montaj yüzeyi azami %14 büyütülebilir Farklı yüksekliklerde montaj için ön tarafta çalıştırma kolu için iki girinti

Özellikleri

Uygulamalar	Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 ve 140 U-K-FCX04 Square D: 9422 A1 General Electric: TDA Tip 1 ve 2 Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA, tip 4x için Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA Tip 12 için Siemens: Bowden kablolu çalışma mekanizması - komple setler 3VA9137-0CK12, 3VA51 ila 125A için, tutma yeri plastik, NEMA 1, 12, 3R, siyah=KAPALI, kırmızı=AÇIK 3VA9137-0CK72, 3VA51 ila 125A için, tutma yeri çelik epoksi kaplama, NEMA 1, 12, 3R, siyah=KAPALI, kırmızı=AÇIK 3VA9277-0CK12, 3VA52/62 ila 250A için, tutma yeri plastik, NEMA 1, 12, 3R, siyah=KAPALI, kırmızı=AÇIK 3VA9277-0CK72, 3VA52/62 ila 250A için, tutma yeri çelik epoksi kaplama, NEMA 1, 12, 3R, siyah=KAPALI, kırmızı=AÇIK 3VA9477-0CK12, 3VA53/54/63/64 ila 600A için, tutma yeri plastik, NEMA 1, 12, 3R, siyah=KAPALI, kırmızı=AÇIK 3VA9477-0CK72, 3VA53/54/63/64 ila 600A için, tutma yeri çelik epoksi kaplama, NEMA 1, 12, 3R, siyah=KAPALI, kırmızı=AÇIK Siemens: Derinliği değiştirilebilir kullanım mekanizması - komple kitler 3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84 3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84 3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
Malzeme	Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey	Toz boyalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Ana kapı kilidi, kapama plakası ve sabitleme malzemeleri dahil.
Ölçüler	Genişlik: 103 mm Yükseklik: 1.800 mm Derinlik: 400 mm
Bilgi	Kapak sadece tubular kapı çerçevesi tek kapılı bir panoya monte edilebilir
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Tip 12
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 55 VX serisi panolarla birlikte

Özellikleri

Protection category NEMA	NEMA 12 (VX serisi panolarla birlikte)
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	14,2 kg
Brüt ağırlık	15,9 kg
Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	VX Ayırıcı şalter kapağı, GYD: 125x1800x400 mm

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
---------	--------------------