

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 9055.310

Monitör-klavye ünitesi

Durum: 11.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 9055.310 - Monitör-klavye ünitesi 17"-TFT ekran ve VGA/DVI bağlantılı

17" TFT ekranlı, İngilizce veya Almanca klavye düzenli, teleskobik raylı 1 adet HE yuvası.



Özellikleri

Model numarası	DK 9055.310
Fayda	Analog ve dijital video bağlantısı Kablolar enerji zincirine güvenli bir şekilde döşenir Ön taraftan kilitlenebilir Kolay tek kişi tarafından montaj.
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Monitör-klavye ünitesi, 1 HE VGA-kablo DVI kablo USB kablo Schuko güç kablosu 17"-TFT ekran ve VGA/DVI bağlantılı 2 PS/2 kablosu Klavye Dokunmatik Pad ile bütünleşik
Nominal çalışma gerilimi	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Kapalı monitör ünitesinde maksimum güç tüketimi	1 W
Çalışırken maksimum güç tüketimi	32 W

Özellikleri

Arayüzler	VGA (D-SUB HD 15 kutuplu) DVI 1 x USB PS/2
Fiş (tip)	IEC 320 konektörü C14
Düzen	Almanca
Ölçüler	Genişlik: 482,6 mm Derinlik: 680 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	5 °C...45 °C
Montaj ölçüleri	Montaj derinliği (min.): 680 mm Montaj derinliği (maks.): 850 mm
Ekran özellikleri	Çapraz: 432 mm (17") Format: 4 : 3 Kontrast oranı: Kontrast oranı: yakl. 1000:1 Ekran parlaklığı: 350 cd/m ² Ekran çözünürlüğü: 1280 x 1024 piksel Renk sayısı: 16.700.000
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	15,5 kg
Brüt ağırlık	16,5 kg
Gümrük tarifesi numarası	85286200
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201
Ürün açıklaması	DK Monitör/klavye ün., 1U, Almanca, RAL7035

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini
-------------	----------------------