

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 9055.410

Monitör-klavye ünitesi

Durum: 12.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 9055.410 - Monitör-klavye ünitesi 17"-TFT ekran ve VGA/DVI bağlantılı

17" TFT ekranlı, İngilizce veya Almanca klavye düzenli, teleskobik raylı 1 adet HE yuvası.



Özellikleri

Model numarası	DK 9055.410
Ürün açıklaması	Ünite, dışarı çekilebilen bir çekmeceye yerleştirilmiştir, monitör açılabilir ve çekmece nihai konuma oturur. Böylece bu ünite rafın 19" profilinde sadece 1 U yer kaplar.
Fayda	Analog ve dijital video bağlantısı Kablolar enerji zincirine güvenli bir şekilde döşenir Ön taraftan kilitlenebilir Kolay tek kişi tarafından montaj.
Renk	RAL 9005
Teslimat kapsamı	Monitör-klavye ünitesi, 1 HE VGA-kablo DVI kablo USB kablo Schuko güç kablosu 17"-TFT ekran ve VGA/DVI bağlantılı 2 PS/2 kablosu Klavye Dokunmatik Pad ile bütünleşik
Nominal çalışma gerilimi	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Kapalı monitör ünitesinde maksimum güç tüketimi	1 W

Özellikleri

Çalışırken maksimum güç tüketimi	32 W
Arayüzler	VGA (D-SUB HD 15 kutuplu) DVI 1 x USB PS/2
Fiş (tip)	IEC 320 konektörü C14
Düzen	Almanca
Ürün numarasına dair not	Talep üzerine teslimat süresi
Ölçüler	Genişlik: 482,6 mm Derinlik: 680 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	5 °C...45 °C
Montaj ölçüleri	Montaj derinliği (min.): 680 mm Montaj derinliği (maks.): 850 mm
Ekran özellikleri	Çapraz: 432 mm (17") Format: 4 : 3 Kontrast oranı: Kontrast oranı: yakl. 1000:1 Ekran parlaklığı: 350 cd/m ² Ekran çözünürlüğü: 1280 x 1024 piksel Renk sayısı: 16.700.000
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	15,827 kg
Brüt ağırlık	16,66 kg
Gümrük tarifesi numarası	85286200
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201
Ürün açıklaması	DK Monitör/klavye ün., 1U, Almanca, RAL9005

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini
-------------	----------------------