

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 9207.100

## Ex pano

Durum: 08.05.2025 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 9207.100 - Ex pano Plastik AX, menteşeli kapılı boş pano

Menteşeli kapılı Ex pano, plastik



## Özellikleri

Model No.	AX 9207.100
Dizayn	Ex pano
Uygulamalar	2014/34/AB standartlarına göre bölge 1 ve 2 veya 21 ve 22 Ortam sıcaklık aralığı: -40 °C...+70 °C Belirtilen sıcaklıklar monteli cihazlar tarafından sınırlandırılabilir EN 60 079 uyarınca patlama koruma sınıfı: Yüksek güvenlik sayesinde cihaz koruması (Ex e), pano sayesinde cihaz koruması (Ex tb)
Malzeme	Pano: Cam elyaf takviyeli, doymamış polyeester, yüzey mukavemeti: < 10 <sup>8</sup> Ω Kapak: Fiberglas takviyeli doymamış polyeester, yüzey direnci: < 10 <sup>8</sup> Ω, çepeçevre yapıştırılmış silikon conta Montaj plakası: Çelik sac, çinko kaplamalı
Renk	RAL 9011
Teslimat kapsamı	Pano Kapı Montaj plakası

## Özellikleri

Ölçüler	Genişlik: 500 mm Yükseklik: 500 mm Derinlik: 300 mm
Montaj plakası (G x Y)	405 mm x 425 mm
Montaj plakası malzeme kalınlığı	3 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U	Evet
Certificate PTB 03 ATEX 1011U	Evet
Kilit	Kilit sayısı: 2
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 65
Protection category NEMA	Tip 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Tip 12
IK kodu	IK09
Çalışma sıcaklığı aralığı	-40 °C...70 °C
İşletme sıcaklığı	Belirtilen sıcaklıklar monteli cihazlar tarafından sınırlandırılabilir
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	14
Brüt ağırlık	14.84
Gümrük tarifesi numarası	94037000
EAN	4028177952119
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502

## Onaylar

# Onaylar

---

Onaylar	ATEX IEC Ex UR + C-UR (recognized)
Açıklamalar	Üreticinin bildirimini

---