

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 9209.100

Ex pano

Durum: 21.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 9209.100 - Ex pano Plastik AX, menteşeli kapılı boş pano

Menteşeli kapılı Ex pano, plastik



Özellikleri

Model numarası	AX 9209.100
Dizayn	Ex pano
Uygulamalar	2014/34/AB standartlarına göre bölge 1 ve 2 veya 21 ve 22 Ortam sıcaklık aralığı: -40 °C...+70 °C Belirtilen sıcaklıklar monteli cihazlar tarafından sınırlandırılabilir EN 60 079 uyarınca patlama koruma sınıfı: Yüksek güvenlik sayesinde cihaz koruması (Ex e), pano sayesinde cihaz koruması (Ex tb)
Malzeme	Pano: Cam elyaf takviyeli, doymamış polyeşter, yüzey mukavemeti: < 10 ⁹ Ω Kapak: Fiberglas takviyeli doymamış polyeşter, yüzey direnci: < 10 ⁹ Ω, çepeçevre yapıştırılmış silikon conta Montaj plakası: Çelik sac, çinko kaplamalı
Renk	RAL 9011
Teslimat kapsamı	Pano Kapı Montaj plakası

Özellikleri

Ölçüler	Genişlik: 800 mm Yükseklik: 1.000 mm Derinlik: 300 mm
Montaj plakası (G x Y)	705 mm x 925 mm
Montaj plakası malzeme kalınlığı	3 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U	Evet
Certificate PTB 03 ATEX 1011U	Evet
Kilit	Kilit sayısı: 3
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 65
Protection category NEMA	Tip 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Tip 12
IK kodu	IK09
Çalışma sıcaklığı aralığı	-40 °C...70 °C
İşletme sıcaklığı	Belirtilen sıcaklıklar monteli cihazlar tarafından sınırlandırılabilir
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	38,5 kg
Brüt ağırlık	39,5 kg
Gümrük tarifesi numarası	94037000
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502
Ürün açıklaması	AX Ex enclosure, WHD: 800x1000x300 mm, fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, empty enclosure with hinged door

Onaylar

Onaylar	ATEX ATEX QA IECEX IECEX QAR UR + C-UR (recognized)
Açıklamalar	Attestation of Conformity
