

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9306.000

Ex pano

Durum: 25.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KEL 9306.000 - Ex pano Paslanmaz çelik, vidalı kapaklı boş pano

Vidalanmış kapağa sahip EX pano, paslanmaz çelik



Özellikleri

Model numarası	KEL 9306.000
Dizayn	Ex pano
Uygulamalar	2014/34/AB standartlarına göre bölge 1 ve 2 veya 21 ve 22 Ortam sıcaklığı aralığı: -30 °C...+80 °C Belirtilen sıcaklıklar monteli cihazlar tarafından sınırlandırılabilir EN 60 079 uyarınca patlama koruma sınıfı: Yüksek güvenlik sayesinde cihaz koruması (Ex e), pano sayesinde cihaz koruması (Ex tb)
Malzeme	Pano: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304) Kapak: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), her yandan köpük silikon conta
Yüzey	Kutu: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400, pürüz derinliği < 0,8 µm
Teslimat kapsamı	Pano Kapak
Ölçüler	Genişlik: 300 mm Yükseklik: 300 mm Derinlik: 120 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0033U	Evet
Certificate PTB 03 ATEX 1013U	Evet
Ana malzeme	Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)

Özellikleri

IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 66
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	3,7 kg
Brüt ağırlık	3,9 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502
Ürün açıklaması	KEL EX Pano,1.4301,vidalı,GYD:300x300x120mm,IP66

Onaylar

Onaylar	ATEX ATEX QA CQC-CCC IECEX IECEX QAR
---------	--