

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.004

Bara askısı

Durum: 30.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.004 - Bara askısı düz bakır baralar için

800 A'e kadar olan yassı bakır baralar için.

Özellikleri

| | |
|------------------------------|--|
| Model numarası | SV 9340.004 |
| Malzeme | Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma |
| Renk | RAL 7035 |
| Nominal çalışma gerilimi | 1000 V, 3~ |
| Ürün numarasına dair not | 12 x 5/10 mm baralar kullanıldığında, ilave olarak ara bağlantı parçası 9340.090 gereklidir UL uygulamaları için alt tabla kullanılmalıdır UL onayı sadece AC uygulamaları için geçerlidir |
| Elektrik değerleri UL (SCCR) | 22 kA - 600 V, Tutucu mesafesi 500 mm, Bara 15 x 5 - 25 x 10 mm 25 kA - 600 V, Tutucu mesafesi 500 mm, Bara 30 x 5/10 mm 30 kA - 600 V, Tutucu mesafesi 250 mm, Bara 15 x 5 - 25 x 10 mm 65 kA - 600 V, Tutucu mesafesi 250 mm, Bara 15 x 5 - 25 x 10 mm, Sigorta Sınıfı L maks. 800 A, JDDZ/7 |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Model no. için uygun | 3580000 3581000 3582000 3583000 3584000 3580100 3581100 3585005 3586005 |
| İçten bağlantılı | Evet |
| Baraların orta mesafesi | 60 mm |
| Baralar için uygun | 12 x 5 - 30 x 10 |
| Paketteki adet | 4 adet |

Özellikleri

| | |
|--------------------------|---|
| Net ağırlık | 0,84 kg |
| Brüt ağırlık | 0,915 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 85469010 |
| ETIM 9 | EC001166 |
| ECLASS 8.0 | 27400607 |
| Ürün açıklaması | SV Bara tutucu, 60mm, 800A, 4P, 4'lü pk |

Onaylar

| | |
|-------------|---|
| Onaylar | ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK |