

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.004

## Bara askısı

Durum: 15.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.004 - Bara askısı düz bakır baralar için

800 A'e kadar olan yassı bakır baralar için.

## Özellikleri

Model numarası	SV 9340.004
Malzeme	Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 7035
Nominal çalışma gerilimi	1000 V, 3~
Elektrik değerleri UL (SCCR)	22 kA - 600 V, Tutucu mesafesi 500 mm, Bara 15 x 5 - 25 x 10 mm 25 kA - 600 V, Tutucu mesafesi 500 mm, Bara 30 x 5/10 mm 30 kA - 600 V, Tutucu mesafesi 250 mm, Bara 15 x 5 - 25 x 10 mm 65 kA - 600 V, Tutucu mesafesi 250 mm, Bara 15 x 5 - 25 x 10 mm, Sigorta Sınıfı L maks. 800 A, JDDZ/7
Ürün numarasına dair not	12 x 5/10 mm baralar kullanıldığında, ilave olarak ara bağlantı parçası 9340.090 gereklidir UL uygulamaları için alt tabla kullanılmalıdır UL onayı sadece AC uygulamaları için geçerlidir
Kutup sayısı	4 kutuplu
Model no. için uygun	3580000 3581000 3582000 3583000 3584000 3580100 3581100 3585005 3586005
İçten bağlantılı	Evet
Baraların orta mesafesi	60 mm
Baralar için uygun	12 x 5 - 30 x 10
Paketteki adet	4 adet

## Özellikleri

Net ağırlık	0,84 kg
Brüt ağırlık	0,915 kg
Gümrük tarifesi numarası	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Ürün açıklaması	SV Bara tutucu, 60mm, 800A, 4P, 4'lü pk

## Onaylar

Onaylar	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK