

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.050

Bara askısı

Durum: 15.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.050 - Bara askısı düz bakır baralar için

800 A'e kadar olan yassı bakır baralar için.

Özellikleri

Model numarası	SV 9340.050
Malzeme	Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 7035
Nominal çalışma gerilimi	1000 V, 3~ 1500 V (DC)
Elektrik değerleri UL (SCCR)	14 kA - 600 V, Tutucu mesafesi 500 mm, Bara 12 x 5/10 mm 22 kA - 600 V, Tutucu mesafesi 500 mm, Bara 15 x 5 - 25 x 10 mm 25 kA - 600 V, Tutucu mesafesi 250 mm, Bara 12 x 5/10 mm 25 kA - 600 V, Tutucu mesafesi 500 mm, Bara 30 x 5/10 mm 30 kA - 600 V, Tutucu mesafesi 250 mm, Bara 15 x 5 - 25 x 10 mm 50 kA - 600 V, Tutucu mesafesi 350 mm, Bara 30 x 5/10 mm, Sigorta Sınıfı L maks. 800 A, JDDZ/7 54 kA - 600 V, Tutucu mesafesi 500 mm, Bara 30 x 5/10 mm, Devre Kesici maks. 600 A, DIVQ/7 65 kA - 480 V, Tutucu mesafesi 250 mm, Bara 30 x 5/10 mm, Devre Kesici maks. 600 A, DIVQ/7 73 kA - 600 V, Tutucu mesafesi 250 mm, Bara 30 x 5/10 mm, Sigorta Sınıfı L maks. 800 A, JDDZ/7
Ürün numarasına dair not	UL uygulamaları için alt tabla kullanılmalıdır
Kutup sayısı	3 kutuplu
Model no. için uygun	3580000 3581000 3582000 3583000 3584000 3580100 3581100 3585005 3586005

Özellikleri

İçten bağlantılı	Evet
Baraların orta mesafesi	60 mm
Baralar için uygun	12 x 5 - 30 x 10
Paketteki adet	4 adet
Net ağırlık	0,668 kg
Brüt ağırlık	0,72 kg
Gümrük tarifesi numarası	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Ürün açıklaması	SV bara tutucu, 3 kutuplu, 60 mm bara merkezden merkeze mesafe, bara için GY: 12x5-30x10 mm, UL versiyonu

Onaylar

Onaylar	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK