

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.260

Temas systemsiz OM taşıyıcı

Durum: 15.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.260 - Temas systemsiz OM taşıyıcı Kontak sistemi olmayan OM adaptörleri

Harici akım beslemesi olan şalt cihazlarını monte etmek için.

Özellikleri

Model numarası	SV 9340.260
Dizayn	Kontak sistemi olmayan OM adaptörleri
Ürün açıklaması	Harici akım beslemesi olan şalt cihazlarını monte etmek için.
Malzeme	Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk	Çerçeve: RAL 7035
Bara merkez mesafesi	60 mm
Taşıyıcı ray tipi	Taşıyıcı çerçeve, PinBlock
Kutup sayısı	3 kutuplu
PinBlock	Evet
Ölçüler	Genişlik: 45 mm Yükseklik: 208 mm
Baralar için uygun	Yükseklik: 5, 10 mm
Taşıyıcı çerçeve (G x Y)	45 mm x 170 mm
Onaylar	UL
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,219 kg
Brüt ağırlık	0,22 kg
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Ürün açıklaması	SV Komponent adaptörü, OM, 60mm, enerjisiz,45mm

Onaylar

Onaylar	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK
