

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.270

Temas systemsiz OM taşıyıcı

Durum: 16.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.270 - Temas systemsiz OM taşıyıcı Kontak sistemi olmayan OM adaptörleri

Harici akım beslemesi olan şalt cihazlarını monte etmek için.

Özellikleri

Model numarası	SV 9340.270
Dizayn	Kontak sistemi olmayan OM adaptörleri
Ürün açıklaması	Harici akım beslemesi olan şalt cihazlarını monte etmek için.
Malzeme	Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk	Çerçeve: RAL 7035
Bara merkez mesafesi	60 mm
Taşıyıcı ray tipi	Taşıyıcı çerçeve, 1 x TS 55D-V
Kutup sayısı	3 kutuplu
Taşıyıcı çerçeve desteği	Evet
Ölçüler	Genişlik: 55 mm Yükseklik: 272 mm
Taşıyıcı ray sayısı/yüksekliği	1 / 10 mm
Baralar için uygun	Yükseklik: 5, 10 mm
Taşıyıcı çerçeve (G x Y)	55 mm x 237 mm
Onaylar	UL
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,25 kg
Brüt ağırlık	0,258 kg
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

Özellikleri

Ürün açıklaması	SV Komponent adaptörü, OM, 60mm, enerjisiz,55mm
-----------------	---

Onaylar

Onaylar	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
---------	--

Açıklamalar	Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK
-------------	---