

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.270

# Temas systemsiz OM taşıyıcı

Durum: 13.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.270 - Temas systemsiz OM taşıyıcı Kontak sistemi olmayan OM adaptörleri

Harici akım beslemesi olan şalt cihazlarını monte etmek için.

## Özellikleri

Model numarası	SV 9340.270
Dizayn	Kontak sistemi olmayan OM adaptörleri
Ürün açıklaması	Harici akım beslemesi olan şalt cihazlarını monte etmek için.
Malzeme	Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk	Çerçeve: RAL 7035
Bara merkez mesafesi	60 mm
Taşıyıcı ray tipi	Taşıyıcı çerçeve, 1 x TS 55D-V
Kutup sayısı	3 kutuplu
Taşıyıcı çerçeve desteği	Evet
Ölçüler	Genişlik: 55 mm Yükseklik: 272 mm
Taşıyıcı ray sayısı/yüksekliği	1 / 10 mm
Baralar için uygun	Yükseklik: 5, 10 mm
Taşıyıcı çerçeve (G x Y)	55 mm x 237 mm
Onaylar	UL
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,25 kg
Brüt ağırlık	0,258 kg
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

# Özellikleri

---

Ürün açıklaması	SV Komponent adaptörü, OM, 60mm, enerjisiz,55mm
-----------------	---

# Onaylar

---

Onaylar	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
---------	---

---

Açıklamalar	Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK
-------------	---