

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.300

Temas systemsiz OM taşıyıcı

Durum: 04.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.300 - Temas systemsiz OM taşıyıcı Kontak sistemi olmayan OM adaptörleri

Harici akım beslemesi olan şalt cihazlarını monte etmek için.

Özellikleri

| | |
|--------------------------------|---|
| Model numarası | SV 9340.300 |
| Dizayn | Kontak sistemi olmayan OM adaptörleri |
| Ürün açıklaması | Harici akım beslemesi olan şalt cihazlarını monte etmek için. |
| Malzeme | Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma |
| Renk | Çerçeve: RAL 7035 |
| Bara merkez mesafesi | 60 mm |
| Taşıyıcı ray tipi | taşıyıcı çerçeve olmadan, 2 x TS 45D. |
| Kutup sayısı | 3 kutuplu |
| Ölçüler | Genişlik: 45 mm Yükseklik: 208 mm |
| Taşıyıcı ray sayısı/yüksekliği | 2 / 10 mm |
| Baralar için uygun | Yükseklik: 5, 10 mm |
| Onaylar | UL |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 0,153 kg |
| Brüt ağırlık | 0,202 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001166 |
| ECLASS 8.0 | 27400607 |
| Ürün açıklaması | SV Komponent adaptörü, OM, 60mm, enerjisiz,45mm, 2 |

Onaylar

| | |
|-------------|---|
| Onaylar | ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK |
