

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9340.370**

**Bağlantı hatlı OM adaptörü**

Durum: 02.07.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.370 - Baęlantı hatlı OM adaptörü baęlantı kablolu



## Özellikleri

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Model numarası               | SV 9340.370   |
| Dizayn                       | baęlantı kablolu  |
| Malzeme                      | Poliamid<br>UL 94-V0 uyarınca yangın koruma   |
| Renk                         | Çerçeve: RAL 7035   |
| Baęlantı hatları (AWG)       | AWG 12  |
| Anma akımı maks.             | 25 A  |
| Nominal çalışma gerilimi     | 690 V, 3~   |
| Bilgi                        | Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir  |
| Elektrik deęerleri UL (SCCR) | 30 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı K5 maks. 60 A, JDDZ/7<br>50 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı K5 maks. 35 A, JDDZ/7<br>65 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı J maks. 30 A, JDDZ/7<br>65 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı K5 maks. 30 A, JDDZ/7<br>50 kA - 480 V, Kombinasyon Motor Kontrolörü maks. 27 A, NHJH/7<br>65 kA - 480 V, Kombinasyon Motor Kontrolörü maks. 32 A, NHJH/7 |
| Bara merkez mesafesi         | 60 mm   |
| Baęlantı kablosu uzunluęu    | 130 mm  |
| Taşıyıcı ray tipi            | Taşıyıcı çerçeve, 1 x TS 45C, PinBlock  |
| Kutup sayısı                 | 3 kutuplu   |
| PinBlock                     | Evet  |

## Özellikleri

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Ölçüler                        | Genişlik: 45 mm<br>Yükseklik: 208 mm       |
| Taşıyıcı ray sayısı/yüksekliği | 1 / 10 mm                                  |
| Baralar için uygun             | Yükseklik: 5, 10 mm                        |
| Taşıyıcı çerçeve (G x Y)       | 45 mm x 170 mm                             |
| Onaylar                        | UL   |
| Paketteki adet                 | 1 adet                                     |
| Net ağırlık                    | 0,27 kg                                    |
| Brüt ağırlık                   | 0,28 kg                                    |
| Bakır ağırlığı (kg / adet)     | 0,036                                      |
| Gümrük tarifesi numarası       | 85369095                                   |
| ETIM 9                         | EC001531                                   |
| ECLASS 8.0                     | 27370304                                   |
| Ürün açıklaması                | SV Komponent adaptörü, OM, 60mm, 25A, 45mm |

## Onaylar

|             |   |
|-------------|---|
| Onaylar     | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini<br>Uygunluk bildirimini UK     |