

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.450

Bağlantı hatlı OM adaptörü

Durum: 12.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.450 - Baęlantı hatlı OM adaptörü baęlantı kablolu



Özellikleri

| | |
|------------------------------|--|
| Model numarası | SV 9340.450 |
| Dizayn | baęlantı kablolu |
| Malzeme | Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma |
| Renk | Çerçeve: RAL 7035 |
| Baęlantı hatları (AWG) | AWG 6 |
| Anma akımı maks. | 65 A |
| Nominal çalışma gerilimi | 690 V, 3~ |
| Elektrik deęerleri UL (SCCR) | 30 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı K5 maks. 60 A, JDDZ/7 30 kA - 480 V, Kombinasyon Motor Kontrolörü maks. 63 A, NHJH/7 65 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı J maks. 60 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, Manuel Motor Kontrolörü maks. 63 A, NLRV/7 65 kA - 480 V, Kombinasyon Motor Kontrolörü maks. 63 A, NHJH/7 |
| Bara merkez mesafesi | 60 mm |
| Baęlantı kablosu uzunluęu | 130 mm |
| Taşıyıcı ray tipi | Taşıyıcı çerçeve, 1 x TS 55E, 1 x TS 55D-V |
| Bilgi | Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir |
| Kutup sayısı | 3 kutuplu |
| Taşıyıcı çerçeve desteęi | Evet |

Özellikleri

| | |
|--------------------------------|--|
| Ölçüler | Genişlik: 55 mm Yükseklik: 272 mm |
| Taşıyıcı ray sayısı/yüksekliği | 2 / 10 mm |
| Baralar için uygun | Yükseklik: 5, 10 mm |
| Taşıyıcı çerçeve (G x Y) | 55 mm x 237 mm |
| Onaylar | UL |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 0,399 kg |
| Brüt ağırlık | 0,405 kg |
| Bakır ağırlığı (kg / adet) | 0,116 |
| Gümrük tarifesi numarası | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Ürün açıklaması | SV Komponent adaptörü, OM, 60mm, 65A, 55mm |

Onaylar

| | |
|-------------|---|
| Onaylar | ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK |