

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.530

## Bağlantı hatlı OM adaptörü

Durum: 18.06.2025 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.530 - Baęlantı hatlı OM adaptörü yaylı



## Özellikleri

Model No.	SV 9340.530
Malzeme	Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk	Çerçeve: RAL 7035
Anma akımı maks.	32 A
Nominal çalışma gerilimi	690 V, 3~
Bara merkez mesafesi	60 mm
Taşıyıcı ray tipi	TS 45C
Kutup sayısı	3 kutuplu
Ölçüler	Genişlik: 45 mm Yükseklik: 208 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Taşıyıcı ray sayısı/yüksekliği	1 / 10 mm
Baralar için uygun	Yükseklik: 5, 10 mm
Taşıyıcı çerçeve (G x Y)	45 mm x 170 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0.259
Brüt ağırlık	0.28
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0.027

## Özellikleri

---

Gümrük tarifesi numarası	85369095
EAN	4028177502628
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

---

## Onaylar

---

Onaylar	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK

---