

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.560

Bağlantı hatlı OM adaptörü

Durum: 29.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.560 - Baęlantı hatlı OM adaptörü yaylı



Özellikleri

Model numarası	SV 9340.560
Dizayn	yaylı
Malzeme	Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk	Çerçeve: RAL 7035
Anma akımı maks.	32 A
Nominal çalışma gerilimi	690 V, 3~
Bara merkez mesafesi	60 mm
Taşıyıcı ray tipi	Taşıyıcı çerçeve, 1 x TS 45D, 1 x TS 45D-V
Kutup sayısı	3 kutuplu
Taşıyıcı çerçeve desteęi	Evet
Ölçüler	Genişlik: 45 mm Yükseklik: 272 mm
Yuvarlak iletkenlerin baęlantısı	1,5 - 6 mm ²
Taşıyıcı ray sayısı/yükseklięi	2 / 10 mm
Baralar için uygun	Yükseklik: 5, 10 mm
Taşıyıcı çerçeve (G x Y)	45 mm x 237 mm
Paketteki adet	1 adet
Net aęırlık	0,28 kg

Özellikleri

Brüt ağırlık	0,293 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,027
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Ürün açıklaması	SV OM adaptör, 32A,690V, 1,5-6 QMM

Onaylar

Onaylar	ABS DNV Lloyds Register
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK