


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.610

Bağlantı hatlı OM adaptörü

Durum: 02.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.610 - Baęlantı hatlı OM adaptörü yaylı



Özellikleri

| | |
|----------------------------------|--|
| Model numarası | SV 9340.610 |
| Dizayn | yaylı |
| Malzeme | Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma |
| Renk | Çerçeve: RAL 7035 |
| Anma akımı maks. | 65 A |
| Nominal çalışma gerilimi | 690 V, 3~ |
| Bara merkez mesafesi | 60 mm |
| Taşıyıcı ray tipi | taşıyıcı çerçeve olmadan, 1 x TS 55E. |
| Kutup sayısı | 3 kutuplu |
| Ürün numarasına dair not | IEC 61 439-1 uyarınca ısınma kontrolüne göre 80 A'ya kadar akım kapasitesi mümkündür |
| Ölçüler | Genişlik: 55 mm Yükseklik: 208 mm |
| Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı | 2,5 - 16 mm ² |
| Taşıyıcı ray sayısı/yüksekliği | 1 / 10 mm |
| Baralar için uygun | Yükseklik: 5, 10 mm |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 0,24 kg |

Özellikleri

| | |
|----------------------------|--|
| Brüt ağırlık | 0,324 kg |
| Bakır ağırlığı (kg / adet) | 0,059 |
| Gümrük tarifesi numarası | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Ürün açıklaması | SV Komponent adaptörü, OM, kablosuz, 65A, 55mm |

Onaylar

| | |
|-------------|---|
| Onaylar | ABS DNV Lloyds Register |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK |