

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.630

Bağlantı hatlı OM adaptörü

Durum: 12.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.630 - Baęlantı hatlı OM adaptörü yaylı



Özellikleri

Model numarası	SV 9340.630
Dizayn	yaylı
Malzeme	Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk	Çerçeve: RAL 7035
Anma akımı maks.	65 A
Nominal çalışma gerilimi	690 V, 3~
Bara merkez mesafesi	60 mm
Taşıyıcı ray tipi	Taşıyıcı çerçeve, 1 x TS 55E
Kutup sayısı	3 kutuplu
Ürün numarasına dair not	IEC 61 439-1 uyarınca ısınma kontrolüne göre 80 A'ya kadar akım kapasitesi mümkündür
Ölçüler	Genişlik: 55 mm Yükseklik: 208 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı	2,5 - 16 mm ²
Taşıyıcı ray sayısı/yüksekliği	1 / 10 mm
Baralar için uygun	Yükseklik: 5, 10 mm
Taşıyıcı çerçeve (G x Y)	55 mm x 170 mm
Paketteki adet	1 adet

Özellikleri

Net ağırlık	0,32 kg
Brüt ağırlık	0,33 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,059
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Ürün açıklaması	SV Komponent adaptörü, OM, kablosuz, 60mm,65A,55mm

Onaylar

Onaylar	ABS DNV Lloyds Register
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK