

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.650

Bağlantı hatlı OM adaptörü

Durum: 12.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.650 - Baęlantı hatlı OM adaptörü yaylı



Özellikleri

Model numarası	SV 9340.650
Dizayn	yaylı
Malzeme	Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk	Çerçeve: RAL 7035
Anma akımı maks.	65 A
Nominal çalışma gerilimi	690 V, 3~
Bara merkez mesafesi	60 mm
Taşıyıcı ray tipi	Taşıyıcı çerçeve, 1 x TS 55E, 1 x TS 55D-V
Kutup sayısı	3 kutuplu
Taşıyıcı çerçeve desteęi	Evet
Ürün numarasına dair not	IEC 61 439-1 uyarınca ısınma kontrolüne göre 80 A'ya kadar akım kapasitesi mümkündür
Ölçüler	Genişlik: 55 mm Yükseklik: 272 mm
Yuvarlak iletkenlerin baęlantısı	2,5 - 16 mm ²
Taşıyıcı ray sayısı/yükseklęi	2 / 10 mm
Baralar için uygun	Yükseklik: 5, 10 mm
Taşıyıcı çerçeve (G x Y)	55 mm x 237 mm

Özellikleri

Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,339 kg
Brüt ağırlık	0,377 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,059
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Ürün açıklaması	SV OM adaptör, 65A,690V, 2,5.16,QMM

Onaylar

Onaylar	ABS DNV Lloyds Register
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK