

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9340.730**

**Bağlantı hatlı OM adaptörü**

Durum: 03.07.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.730 - Baęlantı hatlı OM adaptörü baęlantı kablolu



## Özellikleri

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Model numarası               | SV 9340.730  |
| Dizayn                       | baęlantı kablolu   |
| Malzeme                      | Poliamid<br>UL 94-V0 uyarınca yangın koruma  |
| Renk                         | Çerçeve: RAL 7035  |
| Baęlantı hatları (AWG)       | AWG 8  |
| Anma akımı maks.             | 40 A   |
| Nominal çalışma gerilimi     | 690 V, 3~  |
| Bilgi                        | Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir   |
| Elektrik deęerleri UL (SCCR) | 30 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı K5 maks. 60 A, JDDZ/7<br>30 kA - 480 V, Kombinasyon Motor Kontrolörü maks. 63 A, NHJH/7<br>65 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı J maks. 60 A, JDDZ/7<br>65 kA - 480 V, Manuel Motor Kontrolörü maks. 63 A, NLRV/7<br>65 kA - 480 V, Kombinasyon Motor Kontrolörü maks. 63 A, NHJH/7 |
| Bara merkez mesafesi         | 60 mm  |
| Baęlantı kablosu uzunluęu    | 130 mm   |
| Taşıyıcı ray tipi            | Taşıyıcı çerçeve, 1 x TS 55D, 1 x TS 55D-V   |
| Kutup sayısı                 | 3 kutuplu  |
| Taşıyıcı çerçeve desteęi     | Evet   |

## Özellikleri

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Ölçüler                       | Genişlik: 55 mm<br>Yükseklik: 272 mm   |
| Taşıyıcı ray sayısı/yükseklği | 2 / 10 mm                              |
| Baralar için uygun            | Yükseklik: 5, 10 mm                    |
| Taşıyıcı çerçeve (G x Y)      | 55 mm x 237 mm                         |
| Onaylar                       | UL                                     |
| Paketteki adet                | 1 adet                                 |
| Net ağırlık                   | 0,36 kg                                |
| Brüt ağırlık                  | 0,382 kg                               |
| Bakır ağırlığı (kg / adet)    | 0,088                                  |
| Gümrük tarifesi numarası      | 85369095                               |
| ETIM 9                        | EC001531                               |
| ECLASS 8.0                    | 27370304                               |
| Ürün açıklaması               | SV Komponent adaptörü,OM,60mm,55mm,40A |

## Onaylar

|             |   |
|-------------|---|
| Onaylar     | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini<br>Uygunluk bildirimini UK     |