

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.770

Bağlantı hatlı OM adaptörü

Durum: 08.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.770 - Baęlantı hatlı OM adaptörü baęlantı kablolu

Özellikleri

Model numarası	SV 9340.770
Dizayn	baęlantı kablolu
Malzeme	Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk	Çerçeve: RAL 7035
Baęlantı hatları (AWG)	AWG 10
Anma akımı maks.	32 A
Nominal çalışma gerilimi	690 V, 3~
Bilgi	Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
Elektrik deęerleri UL (SCCR)	30 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı K5 maks. 60 A, JDDZ/7 50 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı K5 maks. 35 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı J maks. 30 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı K5 maks. 30 A, JDDZ/7 50 kA - 480 V, Kombinasyon Motor Kontrolörü maks. 27 A, NHJH/7 65 kA - 480 V, Kombinasyon Motor Kontrolörü maks. 32 A, NHJH/7
Bara merkez mesafesi	60 mm
Baęlantı kablosu uzunluęu	165 mm
Taşıyıcı ray tipi	Taşıyıcı çerçeve, 1 x TS 45D, PinBlock
Kutup sayısı	3 kutuplu
PinBlock	Evet
Taşıyıcı çerçeve desteęi	Evet
Ölçüler	Genişlik: 45 mm Yükseklik: 272 mm
Taşıyıcı ray sayısı/yükseklięi	1 / 10 mm
Baralar için uygun	Yükseklik: 5, 10 mm
Taşıyıcı çerçeve (G x Y)	45 mm x 237 mm

Özellikleri

Onaylar	UL
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,28 kg
Brüt ağırlık	0,32 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,077
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Ürün açıklaması	SV Komponent adaptörü, 0M, 60mm, 32A,45mm

Onaylar

Onaylar	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK