

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.820 ikiz hatlar

Durum: 04.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.820 - İkiz hatlar 2,5 x 16 mm² yaylı terminalli OM adaptörü için

Adaptör başına maks. iki anahtarlama cihazını duruma özel olarak bağlamak için ön montajı yapılmış bağlantı hatları.



Özellikleri

Model numarası	SV 9340.820
Ürün açıklaması	Adaptör başına maks. iki şalt cihazını duruma özel olarak bağlamak için ön montajı yapılmış bağlantı hatları.
Malzeme	PVC izolasyon 105 °C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı Kablo uçlarının iki tarafı da ultrasonik sonlandırmalıdır.
AWG	AWG 10 = 5,26 mm ² × 6 mm ²
Bilgi	AWG = American Wire Gauges
Ölçüler	Uzunluk: 140 mm, 250 mm
Paketteki adet	6 adet
Net ağırlık	0,138 kg
Brüt ağırlık	0,16 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,013
Gümrük tarifesi numarası	85444290
ETIM 9	EC000839
ECLASS 8.0	27400613
Ürün açıklaması	SV ikili kablo, OM adaptörü için, AWG 10

Onaylar

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi

Uygunluk bildirimi UK