

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.830

## İKiz hatlar

Durum: 28.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.830 - İkiz hatlar 2,5 x 16 mm<sup>2</sup> yaylı terminalli OM adaptörü için

Adaptör başına maks. iki anahtarlama cihazını duruma özel olarak bağlamak için ön montajı yapılmış bağlantı hatları.



## Özellikleri

Model numarası	SV 9340.830
Ürün açıklaması	Adaptör başına maks. iki şalt cihazını duruma özel olarak bağlamak için ön montajı yapılmış bağlantı hatları.
Malzeme	PVC izolasyon 105 °C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı Kablo uçlarının iki tarafı da ultrasonik sonlandırmalıdır.
Bilgi	AWG = American Wire Gauges
AWG	AWG 8 = 8,37 mm <sup>2</sup>   10 mm <sup>2</sup>
Ölçüler	Uzunluk: 140 mm, 250 mm
Paketteki adet	6 adet
Net ağırlık	0,18 kg
Brüt ağırlık	0,248 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,02
Gümrük tarifesi numarası	85444290
ETIM 9	EC000839
ECLASS 8.0	27400613
Ürün açıklaması	SV İkili kablo, OM adaptörü için, AWG 8

# Onaylar

---

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi

Uygunluk bildirimi UK