

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.930

Bağlantı hatlı OM adaptörü

Durum: 04.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.930 - Baęlantı hatlı OM adaptörü takılabilir kablo çıkışı ile



Özellikleri

Model numarası	SV 9340.930
Dizayn	takılabilir kablo çıkışı ile
Malzeme	Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk	Çerçeve: RAL 7035
Teslimat kapsamı	3 ana kontak (1,5 - 4 mm ²) için baęlantı seçenekli konnektör
Anma akımı maks.	25 A
Nominal çalışma gerilimi	690 V, 3~
Bara merkez mesafesi	60 mm
Taşıyıcı ray tipi	Taşıyıcı çerçeve, 1 x TS 55D, 1 x TS 55D-V
Kutup sayısı	3 kutuplu
Connector outlet	3 ana kontak (1,5 - 4 mm ²) için baęlantı seçenekli konektör
Ölçüler	Genişlik: 55 mm Yükseklik: 208 mm
Yuvarlak iletkenlerin baęlantısı	1,5 - 4 mm ²
Taşıyıcı ray sayısı/yükseklięi	2 / 10 mm
Baralar için uygun	Yükseklik: 5, 10 mm
Taşıyıcı çerçeve (G x Y)	55 mm x 170 mm

Özellikleri

Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,3 kg
Brüt ağırlık	0,332 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,025
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC001531
ETIM 8	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Ürün açıklaması	SV OM adaptör, 25A, 3p, plugin çıkışlı, GY55x208

Onaylar

Onaylar	ABS DNV Lloyds Register
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK