

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.950

D şalterli baraya monteli sigorta elemanları

Durum: 05.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.950 - D şalterli baraya monteli sigorta elemanları

Sinyalli alarm ve çalışma durumu göstergesi aracılığıyla entegre görsel güvenlik denetimli.

Özellikleri

Model numarası	SV 9340.950
Malzeme	Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk	Çerçeve: RAL 7035 Sigorta tutucu: RAL 7001
Teslimat kapsamı	D 01- ve 10 x 38 mm sigortalar için tutucu azaltma yayları dahil
Bilgi	İnce veya çok ince telli iletkenler kullanıldığında, yüksek kullanılmalıdır
Bara merkez mesafesi	60 mm
Elektriksel bağlantı türü	Çerçeve terminali
Sigorta girişleri	D 01 (Redüksiyon parçası ile) D 02 (Manşonlu neozed adaptör ile) 10 x 38 (tutuş azaltma yayı ile)
Fuse inserts footnote	D 01 ve 10 x 38 mm sigortalarının kullanılması durumunda küçültme parçalarının kullanılması gereklidir. D 02 bazası için isteğe bağlı olarak ayar kovanlı D 01 sigortaları kullanılabilir.
Anma akımı maks.	63 A
Nominal çalışma gerilimi	400 V
Bilgi	DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) uyarınca sigorta girişlerinin kullanımı için Işıklı gösterge aracılığıyla sigortanın durumunu gösteren dahili gözlemlene sistemi ve 6 mm ² ye kadar olan iletkenler için kablo kanalı
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3
Ölçüler	Genişlik: 27 mm Yükseklik: 226 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı	1,5 - 25 mm ²

Özellikleri

Baralar için uygun	Yükseklik: 5, 10 mm
Gösterge lambası için gerilim aralığı	100 - 400 V
Kutup sayısı	3 kutuplu
Yuvarlak iletken kesiti	1,5 - 25 mm ²
Paketteki adet	3 adet
Net ağırlık	0,975 kg
Brüt ağırlık	1,04 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,066
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
Ürün açıklaması	SV D Tipi sigorta adaptörü, 3 kutuplu,63A, 3'lü pk

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini
-------------	----------------------