

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9341.050 PLS bara askısı

Durum: 30.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9341.050 - PLS bara askısı

PLS özel baraları 800 A/1600 A için, 3 ve 4 pin'li, üzerine montaj yapılabilir.

## Özellikleri

Model numarası	SV 9341.050
Malzeme	Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 7035
Nominal çalışma gerilimi	1000 V, 3~ 1500 V (DC)
Ürün numarasına dair not	UL uygulamaları için alt tabla kullanılmalıdır UL onayı sadece AC uygulamaları için geçerlidir
Elektrik değerleri UL (SCCR)	14 kA - 600 V, Tutucu mesafesi 500 mm, PLS 800 Bara 22 kA - 600 V, Tutucu mesafesi 200 mm, PLS 800 Bara 50 kA - 600 V, Tutucu mesafesi 250 mm, PLS 800 Bara, Devre Kesici maks. 600 A, DIVQ/7 50 kA - 600 V, Tutucu mesafesi 250 mm, PLS 800 Bara, Sigorta Sınıfı L maks. 800 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, Tutucu mesafesi 150 mm, PLS 800 Bara, Devre Kesici maks. 600 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, Tutucu mesafesi 150 mm, PLS 800 Bara, Sigorta Sınıfı maks. 600 A, JDDZ/7
Üstten montaj	Evet
Kutup sayısı	3 kutuplu
Baralar için uygun	PLS 800
Model no. için uygun	3516.000 3527.000 3528.000 3528.010 3529.000
İçten bağlantılı	Evet
Baraların orta mesafesi	60 mm

## Özellikleri

Onaylar	UL
Paketteki adet	4 adet
Net ağırlık	0,32 kg
Brüt ağırlık	0,368 kg
Gümrük tarifesi numarası	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Ürün açıklaması	SV Bara tutucu, UL, PLS800, 4'lü pk

## Onaylar

Onaylar	ABS Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK