

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.050 PLS bara askısı

Durum: 13.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.050 - PLS bara askısı

PLS özel baraları 800 A/1600 A için, 3 ve 4 pin'li, üzerine montaj yapılabilir.

Özellikleri

Model numarası	SV 9342.050
Malzeme	Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 7035
Nominal çalışma gerilimi	1000 V, 3~ 1500 V (DC)
Elektrik değerleri UL (SCCR)	25 kA - 600 V, Tutucu mesafesi 500 mm, PLS 1600 Bara 30 kA - 600 V, Tutucu mesafesi 250 mm, PLS 1600 Bara 35 kA - 600 V, Tutucu mesafesi 150 mm, PLS 1600 Bara 65 kA - 600 V, Tutucu mesafesi 250 mm, PLS 1600 Bara, Sigorta Sınıfı L maks. 1400 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, Tutucu mesafesi 100 mm, PLS 1600 Bara, Sigorta Sınıfı L maks. 1600 A, JDDZ/7
Ürün numarasına dair not	UL uygulamaları için alt tabla kullanılmalıdır UL onayı sadece AC uygulamaları için geçerlidir
Üstten montaj	Evet
Kutup sayısı	3 kutuplu
Baralar için uygun	PLS 1600
Model no. için uygun	3516.000 3527.000 3528.000 3528.010 3529.000
İçten bağlantılı	Evet
Baraların orta mesafesi	60 mm
Onaylar	UL
Paketteki adet	4 adet

Özellikleri

Net ağırlık	0,56 kg
Brüt ağırlık	0,601 kg
Gümrük tarifesi numarası	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Ürün açıklaması	SV Bara tutucu, PLS1600, UL, 4'lü pk

Onaylar

Onaylar	ABS Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK