

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.200

Bağlantı adaptörü

Durum: 03.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.200 - Baęlantı adaptörü

Merkez mesafesi 60 mm olan bara sistemler için.

Özellikleri

Model numarası	SV 9342.200
Malzeme	Kapak: ABS Çerçeve: Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 7035
Anma akımı maks.	63 A
Nominal çalışma gerilimi	690 V, 3~
Bilgi	Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir UL onayı sadece AC uygulamaları için geçerlidir DC uygulamalarında nominal işletme gerilimi, 9340.050/9341.050/9342.050 bara tutucusundaki bara düzenine baęlıdır
Elektrik değerleri UL (SCCR)	65 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı J maks. 60 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, Manuel Motor Kontrolörü maks. 65 A, NLRV/7
Kablo çıkışı	üst
Bara merkez mesafesi	60 mm
Kutup sayısı	3 kutuplu
Ölçüler	Genişlik: 20 mm Yükseklik: 215 mm
Yuvarlak iletkenlerin baęlantısı, halka kablo uçları ince telli	2,5 - 10 mm ²
Yuvarlak iletkenlerin baęlantısı, tek telli	2,5 - 10 mm ²
Yuvarlak iletkenlerin baęlantısı, çok telli	2,5 - 10 mm ²
Baralar için uygun	Yükseklik: 5, 10 mm

Özellikleri

Onaylar	UL
Ray kalınlığı için	10 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,199 kg
Brüt ağırlık	0,206 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,019
Gümrük tarifesi numarası	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Ürün açıklaması	SV Bara besleme adaptörü, 60mm, üst, 63A

Onaylar

Onaylar	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK