


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.220 Bağlantı adaptörü

Durum: 12.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.220 - Baęlantı adaptörü

Merkez mesafesi 60 mm olan bara sistemler için.

Özellikleri

Model numarası	SV 9342.220
Malzeme	Kapak: ABS Çerçeve: Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 7035
Anma akımı maks.	125 A
Nominal çalışma gerilimi	690 V, 3~
Kablo çıkışı	yukarıda/aşağıda
Bara merkez mesafesi	60 mm
Bilgi	Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir UL onayı sadece AC uygulamaları için geçerlidir DC uygulamalarında nominal işletme gerilimi, 9340.050/9341.050/9342.050 bara tutucusundaki bara düzenine baęlıdır
Kutup sayısı	3 kutuplu
Ölçüler	Genişlik: 55 mm Yükseklik: 210 mm
Yuvarlak iletkenlerin baęlantısı, halka kablo uçları ince telli	10 - 25 mm ²
Yuvarlak iletkenlerin baęlantısı, çok telli	16 - 35 mm ²
Baralar için uygun	Yükseklik: 5, 10 mm
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)	10 x 7,8 mm
Ray kalınlığı için	25 mm
Paketteki adet	1 adet

Özellikleri

Net ağırlık	0,417 kg
Brüt ağırlık	0,42 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,052
Gümrük tarifesi numarası	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Ürün açıklaması	SV Bara besleme adaptörü, 60mm, üst-alt, 125A

Onaylar

Onaylar	ABS DNV Lloyds Register
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini UK