


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.224

## Bağlantı adaptörü

Durum: 03.07.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.224 - Bağlantı adaptörü

Merkez mesafesi 60 mm olan bara sistemler için.

## Özellikleri

Model numarası	SV 9342.224
Malzeme	Kapak: ABS Çerçeve: Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 7035
Anma akımı maks.	125 A
Nominal çalışma gerilimi	690 V, 4~
Bilgi	Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir UL onayı sadece AC uygulamaları için geçerlidir DC uygulamalarında nominal işletme gerilimi, 9340.050/9341.050/9342.050 bara tutucusundaki bara düzenine bağlıdır
Elektrik değerleri UL (SCCR)	50 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı K5 maks. 125 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, Devre Kesici maks. 125 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı J maks. 400 A, JDDZ/7
Kablo çıkışı	yukarıda/aşağıda
Bara merkez mesafesi	60 mm
Kutup sayısı	4 kutuplu
Ölçüler	Genişlik: 75 mm Yükseklik: 270 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, halka kablo uçları ince telli	10 - 25 mm <sup>2</sup>
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, çok telli	16 - 35 mm <sup>2</sup>
Baralar için uygun	Yükseklik: 5, 10 mm
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)	10 x 7,8 mm

## Özellikleri

Onaylar	UL
Ray kalınlığı için	25 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,199 kg
Brüt ağırlık	0,632 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,07
Gümrük tarifesi numarası	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Ürün açıklaması	SV Bara besleme adaptörü, 60mm, üst-alt, 125A, 4P

## Onaylar

Onaylar	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK